



FKG
swiss endo

RACE® EVO



**НАСЛЕДИЕ
RACE**

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МЯГКИЙ КОНТРОЛЬ.

www.fkg.ch/race-evo

Наследие, улучшенное эволюцией

RACE® EVO - вершина эволюции нашей хорошо известной и проверенной временем ротационной системы RaCe. Высокая надежность оригинальной линейки RaCe в сочетании с термообработкой и более высокой скоростью вращения делают инструменты **RACE® EVO** безопаснее и эффективнее чем когда-либо, с лучшим контролем.



Эксклюзивная термообработка, дополнившая унаследованные характеристики RaCe, дает превосходное сочетание прочности, долговечности и контроля. Непревзойденная устойчивость к циклической усталости, оптимизированная, но при этом не агрессивная режущая способность и низкий эффект вкручивания говорят о том, что **RACE® EVO** созданы быть безопасными.


Специальная термообработка **RACE® EVO** обеспечивает беспрецедентные механические свойства, которые, в свою очередь, позволяют работать на более высокой скорости вращения для более быстрого и комфортного лечения пациентов.

Дизайн RaCe и свыше 20 лет надежной работы на более высокой скорости вращения, делают инструменты **RACE® EVO** привычными для руки, при этом они работают с повышенной эффективностью.


* FKG рекомендует работать инструментами RACE® EVO на 1,000 об./мин.

Ваш подход. Ваш выбор.

С **RACE® EVO** вы можете выбрать терапевтический подход. Мы предлагаем выбор инструментов, который позволяет успешно лечить каналы с любой анатомией. Просто начните с базовой последовательности в наборе, затем, при необходимости, переходите к следующему размеру для формирования широких каналов.



ОДИН НАБОР ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ



* Выбор инструмента для формирования канала зависит от вашего терапевтического подхода

Повышенная гибкость для нового уровня уверенности

Инструментам **RACE® EVO** присущи характерные особенности дизайна RaCe, но с дополнительным преимуществом повышенной гибкости. Уникальный процесс термообработки, узнаваемый по синему цвету инструмента, повышает гибкость в 1,4 раза по сравнению с RaCe, что повышает производительность и способствует более плавному продвижению в канале.



До



После


© Dr. Andreas Krokidis (Греция), все права сохранены.

ГИБКОСТЬ
x 1.4*

Повышенная устойчивость к циклической усталости

У инструментов **RACE® EVO** устойчивость к циклической усталости в 2,8 раза выше, чем у их предшественников - RaCe. Это снижает риск поломки инструмента и делает возможным работу на более высокой скорости вращения, повышая безопасность и комфорт пациента в целом.

УСТОЙЧИВОСТЬ
x 2.8**




* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

** Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования; время перелома при рекомендованной скорости

Улучшенная режущая эффективность


Треугольное поперечное сечение **RACE® EVO** с острыми режущими гранями вместе с высокой скоростью вращения повышает режущую эффективность по сравнению с RaCe в 1,5 раза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
x 1.5*



Более 20 лет мы руководствуемся абсолютным контролем

Помимо повышенной гибкости, повышенной устойчивости к циклической усталости и улучшенной режущей способности, инструменты **RACE® EVO** имеют все те же неоспоримые преимущества, что и проверенный временем дизайн линейки RaCe.



Эксклюзивный дизайн нашего запатентованного переменного режущего края снижает эффект вкручивания, помогает лучше контролировать продвижение инструмента в канале.



Уникальный дизайн закругленного безопасного кончика RACE® EVO способствует эффективному продвижению инструмента в канале.

* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

RACE® EVO

Преимущества дизайна RaCe в сочетании с термообработкой и более высокой скоростью вращения:



+ 40%*

повышенная гибкость

x 2.8*









































повышенная устойчивость к циклической усталости



+ 50%*
























улучшенная режущая эффективность

* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

Наименования и артикулы

НАБОРЫ		
набор RACE EVO 4%		
		3× 21mm S1.7B0.00.SCV.FK 15/.04
		3× 25mm S1.7B0.00.SCW.FK 25/.04
		3× 31mm S1.7B0.00.SCX.FK 30/.04
набор RACE EVO 6%		
		3× 21mm S1.7B0.00.SCY.FK 15/.04
		3× 25mm S1.7B0.00.SCZ.FK 25/.04
		3× 31mm S1.7B0.00.SDA.FK 25/.06
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		
		RACE EVO 15/.04
		6× 21mm S1.7B0.00.ODG.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0FZ.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DH.FK
		RACE EVO 25/.04
		6× 21mm S1.7B0.00.0DI.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GB.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DJ.FK
		RACE EVO 30/.04
		6× 21mm S1.7B0.00.0DK.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GC.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DL.FK
		RACE EVO 40/.04
		6× 21mm S1.7B0.00.0DM.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GE.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DN.FK
		RACE EVO 50/.04
		6× 21mm S1.7B0.00.0DO.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GF.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DP.FK
		RACE EVO 25/.06
		6× 21mm S1.7B0.00.0DQ.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GH.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DU.FK
		RACE EVO 30/.06
		6× 21mm S1.7B0.00.0DV.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GI.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DW.FK
		RACE EVO 35/.06
		6× 21mm S1.7B0.00.0DX.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GJ.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0GU.FK

 4% подход  6% подход

БУМАЖНЫЕ ШТИФТЫ		
200 бумажных штифтов в уп.		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC
ГУТТАПЕРЧА		
60 штифтов гуттаперчи в уп.		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE
TOTALFILL® BC POINTS™		
60 штифтов BC в уп.		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE
TOTALFILL® BC SEALER™		
Шприц 2g + 15 насадок TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
60 штифтов BC Points HiFlow в уп.		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Шприц 1.5g + 15 насадок TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/race-evo

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Швейцария
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

